

FOIL*fast* TT Printer Einstellungen

Foil Group A: Gold, Silver, Red, Blue Foils / gold, silber, rot, blaue Folien

	Custom	Foilfast	HC Suede	HC Comp.	Polyester	PVC Folie Opal	laminat Acetat mattglatt	matt metallic antrazit	laminat mattglat	
Torque Anpressdruck	225	200	210	230	120		200			
Burn Time Temperatur	2200	2100	2300	2400	2000		2100			
Print Speed Druckkopf Motor	10	10	10	10	10		10			
Motor Speed Folien Motor	30	30	30	30	30		30			
Spine Torque Buchrückendruck	90	90	90	90	90		90			

Foil Group A: Gold, Silver, Red, Blue Foils / gold, silber, rot, blaue Folien

[illegible]

FOIL*fast* TT Printer Einstellungen

Foil Group E: White Foil / weiÙe Folien

	Custom	Foilfast	HC Suede	HC Comp.	Polyester	PVC Folie Opal	laminat Acetat mattglatt	matt metallic antrazit	laminat mattglat	Forchheim Folie (mÙig)
Torque Anpressdruck	255	200	230	160		160		180-210		200
Burn Time Temperatur	2200	2100	2300	2500		2400		2000-2350		2350
Print Speed Druckkopf Motor	5	10	10	10		10		10		10
Motor Speed Folien Motor	20	30	30	30		30		30		30
Spine Torque Buchrckendruck	90	90	90	90		90		90		90

Foil Group D: Black Foil / schwarze Folien

Torque Anpressdruck	225								185	
Burn Time Temperatur	2200								2100	
Print Speed Druckkopf Motor	10								10	
Motor Speed Folien Motor	30								30	
Spine Torque Buchrckendruck	90								+ Unterlage	

NICHT geeignete Materialien

Leitz HC Leinenoptik

Lederstruktur

Diplomat